

ERNÄHRUNGSSONDEN MIT GASTROJEJUNALEM ZUGANG

Die gastrojejunalen Sonden von Avanos ermöglichen die Zufuhr enteraler Sondennahrung in den Dünndarm bei gleichzeitiger gastraler Dekompression. Diese Sonden gibt es mit Niedrigprofil und in herkömmlicher Ausführung in Standardlängen.



AVANOS* MIC-KEY* GASTROJEJUNALE BUTTON

Die besondere **MIC-KEY* GJ-BUTTON** wurde für Patienten entwickelt, die der jejunalen Nahrungszufuhr unter gleichzeitiger gastraler Dekompression bedürfen. Sie ist in zahlreichen Größen und Längen erhältlich, um den individuellen Anforderungen der Patienten zu entsprechen.

- Aus medizinischem Silikon hergestellt
- Niedriges Profil
- Sich verjüngendes distales Ende, passend zur Sondengröße
- Aufdehnbarer innerer Rückhalteballon aus Silikon (3-5 ml, Sonden mit 45 cm jejunaler Länge haben einen 7-10-ml-Ballon)
- Röntgenkontraststreifen
- Doppelanschluss: ENFit®-Sondenanschluss, männlich, gastrale Dekompression und jejunaler Sondenanschluss
- Mehrere gastrale & jejunale Anschlüsse
- Wolfram-beschwerter jejunaler Abschnitt
- Gammasterilisiert
- 1 Stück/Verpackung

AVANOS* MIC-KEY* GASTROJEJUNALE BUTTON

| GRÖSSE (AUSSENDURCHM.) | STOMALÄNGE | JEJUNALE LÄNGE | | | |
|---------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 15 CM | 22 CM | 30 CM | 45 CM |
| 14 Fr (CH) | 1.0 cm | 8270-14-1.0-15 | 8270-14-1.0-22 | | |
| 14 Fr (CH) | 1.2 cm | 8270-14-1.2-15 | 8270-14-1.2-22 | 8270-14-1.2-30 | |
| 14 Fr (CH) | 1.5 cm | 8270-14-1.5-15 | 8270-14-1.5-22 | 8270-14-1.5-30 | 8270-14-1.5-45 |
| 14 Fr (CH) | 1.7 cm | 8270-14-1.7-15 | 8270-14-1.7-22 | 8270-14-1.7-30 | 8270-14-1.7-45 |
| 14 Fr (CH) | 2.0 cm | | 8270-14-2.0-22 | 8270-14-2.0-30 | 8270-14-2.0-45 |
| 14 Fr (CH) | 2.3 cm | | | 8270-14-2.3-30 | 8270-14-2.3-45 |
| 14 Fr (CH) | 2.5 cm | | | 8270-14-2.5-30 | 8270-14-2.5-45 |
| 14 Fr (CH) | 2.7 cm | | | 8270-14-2.7-30 | 8270-14-2.7-45 |
| 14 Fr (CH) | 3.0 cm | | | | 8270-14-3.0-45 |
| 14 Fr (CH) | 3.5 cm | | | | 8270-14-3.5-45 |
| 14 Fr (CH) | 4.0 cm | | | | 8270-14-4.0-45 |
| 14 Fr (CH) | 4.5 cm | | | | 8270-14-4.5-45 |
| 14 Fr (CH) | 5.0 cm | | | | 8270-14-5.0-45 |
| 14 Fr (CH) | 5.5 cm | | | | 8270-14-5.5-45 |
| 14 Fr (CH) | 6.0 cm | | | | 8270-14-6.0-45 |
| 14 Fr (CH) | 6.5 cm | | | | 8270-14-6.5-45 |
| 14 Fr (CH) | 7.0 cm | | | | 8270-14-7.0-45 |
| 16 Fr (CH) | 1.0 cm | 8270-16-1.0-15 | 8270-16-1.0-22 | | |
| 16 Fr(CH) | 1.2 cm | 8270-16-1.2-15 | 8270-16-1.2-22 | 8270-16-1.2-30 | |
| 16 Fr(CH) | 1.5 cm | 8270-16-1.5-15 | 8270-16-1.5-22 | 8270-16-1.5-30 | 8270-16-1.5-45 |
| 16 Fr (CH) | 1.7 cm | 8270-16-1.7-15 | 8270-16-1.7-22 | 8270-16-1.7-30 | 8270-16-1.7-45 |
| 16 Fr (CH) | 2.0 cm | | 8270-16-2.0-22 | 8270-16-2.0-30 | 8270-16-2.0-45 |
| 16 Fr (CH) | 2.3 cm | | | 8270-16-2.3-30 | 8270-16-2.3-45 |
| 16 Fr (CH) | 2.5 cm | | | 8270-16-2.5-30 | 8270-16-2.5-45 |
| 16 Fr (CH) | 2.7 cm | | | 8270-16-2.7-30 | 8270-16-2.7-45 |
| 16 Fr (CH) | 3.0 cm | | | | 8270-16-3.0-45 |
| 16 Fr (CH) | 3.5 cm | | | | 8270-16-3.5-45 |
| 16 Fr (CH) | 4.0 cm | | | | 8270-16-4.0-45 |
| 16 Fr (CH) | 4.5 cm | | | | 8270-16-4.5-45 |
| 16 Fr (CH) | 5.0 cm | | | | 8270-16-5.0-45 |
| 16 Fr (CH) | 5.5 cm | | | | 8270-16-5.5-45 |
| 16 Fr (CH) | 6.0 cm | | | | 8270-16-6.0-45 |
| 16 Fr (CH) | 6.5 cm | | | | 8270-16-6.5-45 |
| 16 Fr (CH) | 7.0 cm | | | | 8270-16-7.0-45 |

| GRÖSSE (AUSSENDURCHM.) | STOMALÄNGE | JEJUNALE LÄNGE | | | |
|---------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 15 CM | 22 CM | 30 CM | 45 CM |
| 18 Fr (CH) | 1.2 cm | | 8270-18-1.2-22 | 8270-18-1.2-30 | |
| 18 Fr (CH) | 1.5 cm | | 8270-18-1.5-22 | 8270-16-1.5-30 | 8270-18-1.5-45 |
| 18 Fr (CH) | 1.7 cm | | 8270-18-1.7-22 | 8270-18-1.7-30 | 8270-18-1.7-45 |
| 18 Fr (CH) | 2.0 cm | | 8270-18-2.0-22 | 8270-18-2.0-30 | 8270-18-2.0-45 |
| 18 Fr (CH) | 2.3 cm | | | 8270-18-2.3-30 | 8270-18-2.3-45 |
| 18 Fr (CH) | 2.5 cm | | | 8270-18-2.5-30 | 8270-18-2.5-45 |
| 18 Fr (CH) | 2.7 cm | | | 8270-18-2.7-30 | 8270-18-2.7-45 |
| 18 Fr (CH) | 3.0 cm | | | | 8270-18-3.0-45 |
| 18 Fr (CH) | 3.5 cm | | | | 8270-18-3.5-45 |
| 18 Fr (CH) | 4.0 cm | | | | 8270-18-4.0-45 |
| 18 Fr (CH) | 4.5 cm | | | | 8270-18-4.5-45 |
| 18 Fr (CH) | 5.0 cm | | | | 8270-18-5.0-45 |
| 18 Fr (CH) | 5.5 cm | | | | 8270-18-5.5-45 |
| 18 Fr (CH) | 6.0 cm | | | | 8270-18-6.0-45 |
| 18 Fr (CH) | 6.5 cm | | | | 8270-18-6.5-45 |
| 18 Fr (CH) | 7.0 cm | | | | 8270-18-7.0-45 |
| 22 Fr (CH) | 1.5 cm | | | | 8270-22-1.5-45 |
| 22 Fr (CH) | 1.7 cm | | | | 8270-22-1.7-45 |
| 22 Fr (CH) | 2.0 cm | | | | 8270-22-2.0-45 |
| 22 Fr (CH) | 2.3 cm | | | | 8270-22-2.3-45 |
| 22 Fr (CH) | 2.5 cm | | | | 8270-22-2.5-45 |
| 22 Fr (CH) | 2.7 cm | | | | 8270-22-2.7-45 |
| 22 Fr (CH) | 3.0 cm | | | | 8270-22-3.0-45 |
| 22 Fr (CH) | 3.5 cm | | | | 8270-22-3.5-45 |
| 22 Fr (CH) | 4.0 cm | | | | 8270-22-4.0-45 |
| 22 Fr (CH) | 4.5 cm | | | | 8270-22-4.5-45 |
| 22 Fr (CH) | 5.0 cm | | | | 8270-22-5.0-45 |
| 22 Fr (CH) | 5.5 cm | | | | 8270-22-5.5-45 |
| 22 Fr (CH) | 6.0 cm | | | | 8270-22-6.0-45 |
| 22 Fr (CH) | 6.5 cm | | | | 8270-22-6.5-45 |
| 22 Fr (CH) | 7.0 cm | | | | 8270-22-7.0-45 |

Das Set enthält:

- 1- MIC-KEY® Niedrigprofil-GJ-Sonde
- 1- Einführkanüle
- 1- MIC-KEY® ENFit® Verlängerungsset mit Winkelsteckverbinder und doppeltem ENFit®-Konnektor, 30 cm Länge
- 1- MIC-KEY® ENFit® Bolus-Verlängerungsset mit geradem Steckverbinder und ENFit®-Konnektor, männlich, 30 cm Länge
- 1- Spritze mit Luer-Slip™-Ansatz, 6 ml
- 1- Spritze mit ENFit®, weiblich, 35 ml
- 4- Mulltupfer